

## 10 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Extension Cable M/F

Productcode: DVIIDMF10



The DVIIDMF10 DVI-I Dual-Link Digital Analog Monitor Extension Cable allows you to extend the connection distance between your DVI-I devices by up to 10-feet.

The dual link cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec, and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

#### Toepassingen

- Extend the connection distance between your desktop or laptop computer and a DVI-I Dual Link display or projector by up to 10ft

#### Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
- High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties

- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Ondersteunt zowel analoge als digitale schermen

---

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Industriestandaarden	DVI DDWG Standard

---

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	9.9 Gbits/sec
-----------------------------	---------------

---

Connector(en)

Connector A	DVI-I (29-polig)
Connector B	DVI-I (29-polig)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
Lengte product	10.0 ft [3.0 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	14.7 oz [416.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.8 in [12.2 cm]
Package Width	0.9 in [23.0 mm]
Package Height	15.2 in [38.5 cm]
Verzendgewicht	14.7 oz [416.0 g]



(verpakt)

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd

10 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Extension Cable  
M/F

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

