

15 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M

ID del Producto: DVIIDMM15



El cable DVIIDMM15 de 4,5 metros DVI-I de enlace doble cuenta con 2 conectores DVI-I (29 pines) macho y proporciona una conexión fiable entre su ordenador de sobremesa o portátil y un monitor o proyector DVI-I. El cable DVI-I macho a macho de 4,5 metros admite resoluciones de hasta 2560x1600 y velocidades de transmisión de hasta 9,9 Gbits / seg, y es totalmente compatible con los estándares DVI DDWG. Diseñado y fabricado para una máxima durabilidad, este cable de vídeo de alta calidad está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Connect your desktop or laptop computer to a DVI-I Dual Link display or projector

Características

- Soporta una resolución máxima de 1920x1200
- High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta hot plugging de dispositivos con pantallas DVI

- Compatible con los Estándares DVI DDWG
- Supports both analog and digital displays

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Estándares Industriales	DVI DDWG Standard

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	9.9 Gbits/sec
---------------------------------------	---------------

Conector(es)

Conector A	DVI-I (29 pines)
Conector B	DVI-I (29 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	15.0 ft [4.6 m]
Longitud del Producto	15.0 ft [4.6 m]
Peso del Producto	20.3 oz [574 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	13.0 in [33 cm]
Ancho de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
Altura de la Caja	3.0 in [76 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	20.9 oz [591 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	15 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

