

15 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M

Nº de produit: DVIIDMM15



The DVIIDMM15 15ft DVI-I Dual Link cable features 2 male DVI-I (29-pin) connectors and provides a reliable connection between your desktop or laptop computer and a DVI-I monitor or projector.

The 15ft DVI-I male to male cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec, and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connect your desktop or laptop computer to a DVI-I Dual Link display or projector

Spécifications techniques

- Prise en charge d'une résolution pouvant atteindre 1920x1200
- High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec

- Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
- Respecte les normes DVI du DDWG
- Supports both analog and digital displays

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Normes de l'industrie	DVI DDWG Standard

Performance

Vitesse max. de transfert de données	9.9 Gbits/sec
--------------------------------------	---------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DVI-I (29 broches)
Connecteur B	1 - DVI-I (29 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	15.0 ft [4.6 m]
Longueur du produit	15.0 ft [4.6 m]
Poids du produit	20.3 oz [574 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	13.0 in [33 cm]
Largeur du Paquet	10.0 in [25.5 cm]
Hauteur du Paquet	3.0 in [76 mm]

Poids brut	20.9 oz [591 g]
------------	-----------------

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	15 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M
-----------------------	--

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis