

15 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M

Productcode: DVIIDMM15



The DVIIDMM15 15ft DVI-I Dual Link cable features 2 male DVI-I (29-pin) connectors and provides a reliable connection between your desktop or laptop computer and a DVI-I monitor or projector.

The 15ft DVI-I male to male cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec, and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Connect your desktop or laptop computer to a DVI-I Dual Link display or projector

Eigenschappen

- Ondersteunt een maximale resolutie van 1920x1200
- High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec

- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
- Supports both analog and digital displays

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Industriestandaarden	DVI DDWG Standard

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	9.9 Gbits/sec
-----------------------------	---------------

Connector(en)

Connector A	1 - DVI-I (29-polig)
Connector B	1 - DVI-I (29-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	15.0 ft [4.6 m]
Lengte product	15.0 ft [4.6 m]
Gewicht product	20.3 oz [574 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	3.0 in [76 mm]

Verzendgewicht (verpakt)	20.9 oz [591 g]
-----------------------------	-----------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	15 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M
-------------	--

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.