

Câble DVI-D Dual Link de 6 m - Cordon vidéo DVI vers DVI - 2560x1600 - Noir

N° de produit: DVIIDMM20



Le câble à double liaison DVI-I DVIIDMM20 est doté de 2 connecteurs DVI-I mâles (29 broches) et offre une longueur de câble de 6 m, ce qui le rend idéal pour les connexions plus longues entre votre ordinateur de bureau ou portable et un écran ou vidéoprojecteur DVI-I.

Le câble mâle-mâle DVI-I de 6 m prend en charge des résolutions allant jusqu'à 2560 x 1600 et des vitesses de transmission jusqu'à 9,9 Gb/s. Il est entièrement conforme aux normes DVI DDWG.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connectez votre ordinateur ou ordinateur portable à un écran ou à un vidéoprojecteur DVI-I à double liaison

## Spécifications techniques

- Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600
- Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s

- Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prend en charge le branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
- Respecte les normes DVI du DDWG
- Prise en charge d'écrans analogiques et numériques

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Normes de l'industrie	DVI DDWG Standard

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	9,9 Gb/s
--------------------------------------	----------

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DVI-I (29 broches)
Connecteur B	1 - DVI-I (29 broches)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28/30 AWG
Longueur de câble	20.0 ft [6.1 m]
Longueur du produit	20.0 ft [6.1 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	1.7 lb [0.8 kg]

---

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	13.0 in [33.0 cm]

Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.0 in [5.0 cm]
Poids brut	1.7 lb [0.8 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble DVI-I à Dual Link de 6 m pour moniteur analogique/numérique - M/M
-----------------------	---

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis