

Câble DVI-D Dual Link de 6 m - Cordon vidéo DVI vers DVI - 2560x1600 - Noir

N° de produit: DVIIDMM20



Le câble à double liaison DVI-I DVIIDMM20 est doté de 2 connecteurs DVI-I mâles (29 broches) et offre une longueur de câble de 6 m, ce qui le rend idéal pour les connexions plus longues entre votre ordinateur de bureau ou portable et un écran ou vidéoprojecteur DVI-I.

Le câble mâle-mâle DVI-I de 6 m prend en charge des résolutions allant jusqu'à 2560 x 1600 et des vitesses de transmission jusqu'à 9,9 Gb/s. Il est entièrement conforme aux normes DVI DDWG.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble vidéo de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Connectez votre ordinateur ou ordinateur portable à un écran ou à un vidéoprojecteur DVI-I à double liaison

### Spécifications techniques

- Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600
- Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s
- Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI

- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prend en charge le branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
- Respecte les normes DVI du DDWG
- Prise en charge d'écrans analogiques et numériques

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Normes de l'industrie	DVI DDWG Standard

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	9,9 Gb/s
--------------------------------------	----------

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	DVI-I (29 broches)
Connecteur B	DVI-I (29 broches)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28/30 AWG
Longueur de câble	20.0 ft [6.1 m]
Longueur du produit	20.0 ft [6.1 m]
Poids du produit	26.7 oz [757 g]

---

#### Informations d'emballage

Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.0 in [50 mm]
Poids brut	27.3 oz [774 g]

---

#### Contenu du paquet



Inclus dans le paquet Câble DVI-I à Dual Link de 6 m pour moniteur  
analogique/numérique - M/M

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

