

20 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M

Productcode: DVIIDMM20



The DVIIDMM20 DVI-I Dual Link cable features 2 male DVI-I (29-pin) connectors and offers 20 feet in cable length, making it perfect for longer connections between your desktop or laptop computer and a DVI-I monitor or projector.

The 20ft DVI-I male to male cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec, and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Connect your desktop or laptop computer to a DVI-I Dual Link display or projector

Eigenschappen

- Ondersteunt een maximale resolutie van 1920x1200
- High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
- Supports both analog and digital displays

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Industriestandaarden	DVI DDWG Standard

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	9.9 Gbits/sec
-----------------------------	---------------

Connector(en)

Connector A	DVI-I (29-polig)
Connector B	DVI-I (29-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28/30 AWG
Kabellengte	20.0 ft [6.1 m]
Lengte product	20.0 ft [6.1 m]
Gewicht product	26.7 oz [757 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.0 in [50 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	27.3 oz [774 g]

Wat wordt er



meegeleverd

Meegeleverd

20 ft Dual Link Digital Analog Monitor DVI-I Cable - M/M

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

