

Cable 1,8 metros para Monitor DVI-I de Doble Enlace Dual Link Digital Analógico - 2x Macho

ID del Producto: DVIIDMM6



El Cable de 1.8m DVI-I de Enlace Doble para Pantallas Analógicas y Digitales, modelo DVIIDMM6, le permite tener una conexión fiable entre su ordenador de sobremesa o portátil y un monitor o proyector DVI-I.

Este cable es compatible con resoluciones de hasta 2560x1600 y con tasas de transmisión de hasta 9.9Gbits/seg. Además se ajusta plenamente a los estándares DVI DDWG.

Diseñado y fabricado para máxima durabilidad, este cable de vídeo de alta calidad está respaldado por la Garantía de por Vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Connect your desktop or laptop computer to a DVI-I Dual Link display or projector

Características

- Soporta una resolución máxima de 1920x1200
- High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI

- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta hot plugging de dispositivos con pantallas DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG
- Supports both analog and digital displays

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Estándares Industriales	DVI DDWG Standard

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	9.9 Gbits/sec
---------------------------------------	---------------

Conector(es)

Conector A	DVI-I (29 pines)
Conector B	DVI-I (29 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Peso del Producto	10.9 oz [308 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]



Altura de la Caja 1.4 in [35 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 11.2 oz [318 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 6 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

