

6 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M

Productcode: DVIIDMM6



De DVIIDMM6 1,8 m lange DVI-D Dual Link kabel heeft 2 mannelijke DVI (29-polige) connectors en biedt een betrouwbare verbinding tussen uw desktop of laptop en een DVI-D-scherm of -projector.

De 1,8 m lange DVI-I mannelijke kabel ondersteunt resoluties tot 2560x1600 en transmissiesnelheden tot 9,9 Gbit/sec en is volledig compatibel met DVI DDWG-standaards.

Deze hoogwaardige videokabel, ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid, heeft levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit uw desktop of laptop aan op een DVI-I Dual Link-scherm of -projector

Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
- High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
- Ondersteunt zowel analoge als digitale schermen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Industriestandaarden	DVI DDWG Standard

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	9,9 Gbit/sec
-----------------------------	--------------

Connector(en)

Connector A	DVI-I (29-polig)
Connector B	DVI-I (29-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Gewicht product	10.9 oz [308 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.4 in [35 mm]



Verzendgewicht
(verpakt) 11.2 oz [318 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1,8 m DVI-I Dual Link digitaal analoge beeldschermkabel M/M

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

