

Cavo DVI-D Single Link da 45 cm - M/M

ID prodotto: DVIMM18IN



Il cavo DVI-D Single Link DVIMM18IN presenta 2 connettori maschi DVI (da 19 pin) e offre una lunghezza di 45 cm che lo rende ideale per collegamenti più brevi tra il computer desktop o laptop e un monitor o proiettore DVI-D.

Il cavo DVI-D maschio a maschio da 45 cm supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e velocità di trasmissione fino a 4,95 Gbits/s ed è pienamente conforme agli standard DDWG DVI.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di collegare il computer desktop o laptop a un display o proiettore DVI-D Single Link

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
- Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 4,95 Gbit/sec
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

- Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
- Conforme agli standard DDWG DVI

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Standard del settore	DVI DDWG Standard

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	4,95 Gbits/sec
--	----------------

Connettore/i

Connettore A	1 - DVI-D (19 pin)
Connettore B	1 - DVI-D (19 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	18.0 in [457.2 mm]
Lunghezza prodotto	18.0 in [45.7 cm]
Larghezza prodotto	1.6 in [4 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	3.3 oz [94 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza del Pacco	7.9 in [20.0 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.6 oz [103.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Cavo DVI-D Single Link da 45 cm per monitor LCD a
schermo piatto - M/M

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.