

Cable de 91cm DVI-D Single Link Monoenlace - Macho a Macho

ID del Producto: DVIMM3



El cable DVI-D de un solo enlace, modelo DVIMM3, incluye dos conectores macho DVI (19 pines) y tiene una longitud de 91 cm, ideal para conexiones de corta distancia entre un computadora de escritorio o portátil y un monitor o proyector DVI-D.

El cable DVI-D macho a macho de 91 cm soporta resoluciones de hasta 1920x1200, así como velocidades de transmisión de hasta 4.95 Gbits/segundo, además de ser totalmente compatible con las normas para DVI DDWG.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su computadora de escritorio o laptop a una pantalla o un proyector DVI-D de un solo enlace

Características

- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- Velocidad de transmisión digital de alta velocidad, hasta 4,95 Gbits/segundo

- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta hot plugging de dispositivos de video DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es)

Conector A	1 - DVI-D (19 pines)
Conector B	1 - DVI-D (19 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	4.3 oz [121.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.0 cm]

Altura de la Caja 0.0 in [0.1 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 4.6 oz [131.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable DVI-D de un solo enlace (91 cm) - M/M

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.