

Cable Duplicador Divisor de video DVI-D de 2 Puertos Salidas - Multiplicador Bifurcador Splitter - 2x Hembra DVI-D

ID del Producto: DVISPL1DD



El cable multiplicador de video DVI-D (30 cm), modelo DVISPL1DD, permite conectar dos monitores/pantallas o proyectores DVI-D a un solo puerto de salida de video digital DVI-D del computador.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, el DVISPL1DD es una solución fiable y económica para configuraciones de pantalla DVI dual.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Salida de una señal DVI de vídeo digital a dos pantallas DVI-D simultáneamente
- Ideal para su uso con televisores o proyectores LCD, así como televisores de plasma, HDTV, reproductores DVD y decodificadores digitales

Características

- **SPLITTER DVI PARA PANTALLAS DUPLICADAS:** Visualice dos imágenes idénticas DVI digital (24 pines) desde una sola fuente DVI digital (24 pines), con este splitter (30cm) DVI-D a 2x DVI-D (DVI

digital). La señal DVI (análoga) no es compatible

- **RENDIMIENTO Y CONFIABILIDAD:** Este splitter incluye un cable integrado de 30cm que evita la tensión en el conector DVI-D digital de origen. Se recomienda los cables DVI-D (DVIDDMM6) de StarTech.com para un rendimiento alto y confiabilidad de la señal
- **SPLITTER FULL HD:** Este cable DVI-D en Y le permite ver una misma imagen en dos monitores (no es compatible con La división o extensión de la imagen). Este es un adaptador pasivo que no se recomienda usar con resoluciones superiores a 1920x1200
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** La elección preferida de los profesionistas de IT. Producto respaldado con la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico multilingüe gratuito, basado en Norteamérica, las 24 horas/5 días a la semana
- **NOTA:** El divisor ofrece dos imágenes idénticas de la misma resolución - No puede utilizarse para distribuir una imagen entre pantallas ni para mostrar imágenes diferentes en cada pantalla - El producto mostrará la misma imagen en dos monitores

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	2560 × 1600 @ 60Hz
---------------------------	--------------------

Conector(es)

Conector A	1 - DVI-D (25 pines)
Conector B	2 - DVI-D (25 pines)

Observaciones / Requisitos

Nota	Este producto permite dividir la señal de video para ofrecer dos imágenes idénticas con la misma resolución. No se puede utilizar para expandir una imagen en dos pantallas, ni para mostrar imágenes diferentes en cada pantalla.
------	--

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	1.0 ft [0.3 m]
Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
Ancho del Producto	1.7 in [4.2 cm]
Altura del Producto	1.5 in [3.7 cm]
Peso del Producto	5.4 oz [153 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	1.5 in [39 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.6 oz [158 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable multiplicador (30 cm) de vídeo digital DVI-D a 2x DVI-D - M/H
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.