

Cable Duplicador Divisor de Vídeo DVI-D de 2 Puertos Salidas Compacto - Bifurcador

ID del Producto: DVISPL1DD



El cable multiplicador de vídeo DVI-D (30 cm), modelo DVISPL1DD, permite conectar dos monitores/pantallas o proyectores DVI-D a un solo puerto de salida de vídeo digital DVI-D del ordenador.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, el DVISPL1DD es una solución fiable y económica para configuraciones de pantalla DVI dual.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Salida de una señal DVI de vídeo digital a dos pantallas DVI-D simultáneamente
- Ideal para su uso con televisores o proyectores LCD, así como televisores de plasma, HDTV, reproductores DVD y decodificadores digitales

Características

- **MULTIPLICADOR DVI PARA PANTALLAS DUPLICADAS:** Visualice dos imágenes idénticas DVI digital (24 pines) desde una sola fuente DVI digital (24 pines), mediante este multiplicador (30cm) DVI-D a 2x DVI-D (DVI digital). Señal DVI (análogo) no compatible
- **RENDIMIENTO Y FIABILIDAD:** Este multiplicador DVI-D macho a 2x DVI-D hembra incluye un cable integrado de 30cm que evita la tirantez en el conector DVID digital de origen. Le recomendamos los cables DVI-D (DVIDDMM6) de StarTech.com para alto rendimiento y fiabilidad de la señal

- **MULTIPLICADOR HD TOTAL:** Este cable DVI-D en Y le permite la visualización de una misma imagen en dos monitores; la división o extensión de la imagen no es compatible; adaptador pasivo, no se recomienda su uso con resoluciones superiores a 1920x1200
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de por vida de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, basado en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	2560 × 1600 @ 60Hz
---------------------------	--------------------

Conector(es)

Conector A	DVI-D (25 pines)
Conector B	DVI-D (25 pines)

Observaciones / Requisitos

Nota	Este producto permite dividir la señal de video para ofrecer dos imágenes idénticas con la misma resolución. No se puede utilizar para expandir una imagen en dos pantallas, ni para mostrar imágenes diferentes en cada pantalla.
------	--

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	12.0 in [30.5 cm]
Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
Ancho del Producto	1.7 in [42 mm]

Altura del Producto 1.5 in [37 mm]

Peso del Producto 5.4 oz [153 g]

Información
de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 1.5 in [39 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío 5.6 oz [158 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja Cable multiplicador (30 cm) de vídeo digital DVI-D a 2x DVI-D
- M/H

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

