

Câble Répartiteur en Y DVI-D vers 2x DVI-D 30 cm - Câble Splitter DVI-D - M/F

N° de produit: DVISPL1DD



Le câble répartiteur DVI-D DVISPL1DD 30 cm vous permet de connecter deux moniteurs ou projecteurs DVI-D sur un seul port de sortie vidéo numérique DVI-D de votre ordinateur.

le DVISPL1DD offre une solution fiable et économique pour les configurations à deux écrans DVI.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Sortie d'un signal vidéo numérique DVI sur deux écrans DVI-D simultanément
- Idéal avec les téléviseurs LCD, projecteurs LCD, téléviseurs plasma, téléviseurs HDTV, lecteurs DVD et boîtiers décodeurs

Spécifications techniques

- **RÉPARTITEUR DVI POUR ÉCRANS DUPLIQUÉS:** visualisez deux images DVI-D (24-pin) identiques à partir d'une seule source DVI-D (24-pin) avec ce répartiteur DVI-D de 30cm vers 2x DVI-D (DVI-Digital). Le signal DVI-analogique n'est pas pris en charge
- **PERFORMANCE ET FIABILITÉ :** Ce répartiteur DVI-D vers 2x DVI-D M/F offre un câble intégré de 12"

pour éliminer la tension du connecteur source DVI-Digital ; Nous recommandons les câbles DVI-D (DVIDMM6) pour une haute performance et une fiabilité du signal

- **SÉPARATEUR FULL HD** : Ce câble convient mieux aux PC dotés d'une CG avec DVI, et peut ne pas fonctionner avec les adaptateurs qui convertissent HDMI/DP/USBC en DVI ; Adaptateur passif ; Les résolutions supérieures à 1920x1200 ne sont pas recommandées
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce répartiteur vidéo DVI-D est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5
- **REMARQUE** : Le séparateur fournit 2 images identiques de même résolution ; Il ne peut pas être utilisé pour répartir une image sur plusieurs écrans/afficher des images différentes sur chaque écran ; Le produit affichera la même image sur deux moniteurs

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions numériques max.	2560 × 1600 @ 60Hz
-----------------------------	--------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DVI-D (25 broches)
Connecteur B	2 - DVI-D (25 broches)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Ce produit divisera votre signal vidéo pour fournir deux images identiques de la même résolution. Il ne peut être utilisé pour étendre une image sur deux écrans ou pour montrer des images différentes sur chaque écran.
----------	---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG

Longueur de câble	1.0 ft [0.3 m]
Longueur du produit	12.0 in [30.5 cm]
Largeur du produit	1.7 in [4.2 cm]
Hauteur du produit	1.5 in [3.7 cm]
Poids du produit	5.4 oz [153 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	1.5 in [39 mm]
Poids brut	5.6 oz [158 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble répartiteur vidéo numérique DVI-D vers 2 DVI-D 30 cm - M/F
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis