

Cavo splitter video digitiale DVI-D a 2 DVI-D da 30 cm - M/F

ID prodotto: DVISPL1DD



Il cavo splitter DVI-D da 30 cm DVISPL1DD permette di collegare due monitor/display o proiettori DVI-D a una singola uscita video digitale DVI-D del computer.

Il cavo DVISPL1DD è una soluzione affidabile e conveniente per le configurazioni con doppio monitor a display DVI.

## Certificazioni, report e compatibilità







## **Applicazioni**

- Permette di trasmettere un segnale video digitale DVI a due display DVI-D contemporaneamente
- Ideale per l'utilizzo con TV LCD, proiettori LCD, TV al plasma, lettore HDTV e DVD e set-top box

## Caratteristiche

- SPLITTER DVI PER DISPLAY SPECULARI: questo sdoppiatore DVI-D a 2 DVI-D (DVI digitale) da 30 cm consente di visualizzare due immagini identiche tramite un'uscita DVI (24 pin) da una singola sorgente DVI (24 pin). Il segnale DVI analogico non è supportato
- PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ: questo sdoppiatore DVI-D (M) a 2 DVI-D (F) è dotato di un cavo



integrato da 30 cm per eliminare la tensione dal connettore della sorgente DVI digitale. Si consiglia di utilizzare i cavi DVI-D (DVIDDMM2M)

- SPLITTER FULL HD: questo adattatore passivo è adatto a computer dotati di scheda grafica con uscita DVI e potrebbe non funzionare con adattatori HDMI/DP/USBC a DVI o con docking station Si sconsigliano risoluzioni superiori a 1920x1200
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo splitter video DVI-D è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue
- NOTA: lo splitter fornisce due immagini identiche con la stessa risoluzione; non può essere utilizzato per distribuire un'immagine su più schermi o per mostrare immagini diverse su ogni schermo; il prodotto visualizza la stessa immagine su due monitor

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Placcatura connettori	Oro
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni		
	Risoluzioni digitali massime	2560 × 1600 @ 60Hz
Connettore/i		
	Connettore A	1 - DVI-D (25 pin)
	Connettore B	2 - DVI-D (25 pin)
Note/requisiti speciali		
	Nota	Questo articolo consente di dividere il segnale video offrendo due immagini identiche con la medesima risoluzione. Non può essere utilizzato per estendere un'immagine su due display o per visualizzare immagini diverse su ciascun display.
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Diametro filo	28 AWG





Lunghezza del cavo 1.0 ft [0.3 m]

Lunghezza prodotto 12.0 in [30.5 cm]

Larghezza prodotto 1.7 in [4.2 cm]

Altezza prodotto 1.5 in [3.7 cm]

Peso prodotto 5.4 oz [153 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 1.5 in [39 mm]

Peso spedizione (confezione)

5.6 oz [158 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella 1 - Cavo splitter video digitiale DVI-D a 2 DVI-D da 30

confezione cm - M/F

<sup>\*</sup> L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.