

30 cm DVI-D till 2x DVI-D digital video splitter kabel – M/F

Produkt ID: DVISPL1DD



DVISPL1DD är en tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning för konfigurationer med dubbla DVI-skärmar och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skicka en DVI digital videosignal till två DVI-D-skärmar samtidigt
- Idealiskt för användning med LCD-TV, LCD-projektorer, plasma-TV, HDTV, DVD-spelare och digitalboxar

Funktioner

- DVI-splitter för speglade skärmar: Visa två identiska DVI-Digital (24-stift) bilder från en enda DVI-Digital (24-stifts) källa med denna 30 cm DVI-D till 2x DVI-D (DVI-Digital) -splitter. DVI-Analog signal stöds ej.
- PRESTANDA OCH PÅLITLIGHET: Den här DVI-D-han- till 2x DVI-D-honsplittern har en inbyggd 12-tums kabel för att avlägsna spänningen från DVI-D-källans kontakt. Vi rekommenderar DVI-D-kablar (DVIDDMM6) för hög prestanda och signaltillförlitlighet

- **FULL HD-SPLITTER:** Den här kabeln är bäst lämpad för datorer som har ett grafikkort med DVI-utgång och fungerar kanske inte med adaptrar som konverterar HDMI/DP/USBC till DVI eller dockningsstationer. Detta är en passiv adapter. Upplösningar över 1920x1200 rekommenderas inte.
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här DVI-D-videosplittern är designad och byggd för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar
- **OBSERVERA:** Splitter levererar två identiska bilder med samma upplösning. Den kan inte användas för att visa en bild över flera skärmar eller för att visa olika bilder på varje skärm. Produkten visar samma bild på två skärmar.

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Maximal digital upplösning	2560 × 1600 @ 60Hz
----------------------------	--------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - DVI-D (25-stifts)
Connector B	2 - DVI-D (25-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Denna produkt delar upp videosignalen för att ge två identiska bilder med samma upplösning. Den kan inte användas för att visa en bild över två skärmar eller för att visa olika bilder på varje skärm.
------	---

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	1.0 ft [0.3 m]
Produktlängd	12.0 in [30.5 cm]

Produktbredd	1.7 in [4.2 cm]
Produkthöjd	1.5 in [3.7 cm]
Produktvikt	5.4 oz [153 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Paketets höjd	1.5 in [39 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.6 oz [158 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 30 cm DVI-D till 2x DVI-D digital video splitter kabel - M/F
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.