

30 cm analog DVI-I till 2x VGA-video splitterkabel – M/F

Produkt ID: DVISPL1VV



Med DVISPL1VV DVI till dubbel VGA-kabeln på 30 cm kan du ansluta två VGA-skärmar eller -projektorer till en enda analog DVI-I video utdata-port på din dator.

DVISPL1VV täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och är en tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning för att dela en enda DVI-I-videosignal mellan två skärmar för att få ut så mycket som möjligt av ditt videokort.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Skicka en analog DVI-signal till två VGA-skärmar på samma gång
- Perfekt för styrelserum eller klassrum när man behöver visa saker på en skärm eller en projektor

### Funktioner

- 1x DVI-I-hankontakt
- 2x VGA HD15-honkontakter
- Ger 30 cm kabellängd
- Gjutna guldpläterade kontakter med dragavlastning

- Uppfyller DVI DDWG-standard

---

#### Hårdvara

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Garantipolicy      | Lifetime                    |
| Antal ledare       | 15                          |
| Kontaktplätering   | Guld                        |
| Kabelmanteltyp     | PVC - Polyvinyl Chloride    |
| Brandteknisk klass | CMG-klass (General Purpose) |

---

#### Prestanda

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Maximal digital upplösning | 1920 × 1200 @ 60Hz |
|----------------------------|--------------------|

---

#### Kontakt(er)

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Connector A | DVI-I (23-stifts)                   |
| Connector B | VGA (15-stifts, High Density D-Sub) |

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

|      |   |
|------|---|
| Obs. | Denna produkt delar upp videosignalen för att ge två identiska bilder med samma upplösning. Den kan inte användas för att visa en bild över två skärmar eller för att visa olika bilder på varje skärm. |
|------|---|

---

#### Utseende

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Färg          | Svart             |
| Tråddimension | 28 AWG            |
| Kabellängd    | 12.0 in [30.5 cm] |
| Produktlängd  | 12.0 in [30.5 cm] |
| Produktbredd  | 1.6 in [40.0 mm]  |
| Produkt höjd  | 0.6 in [15.0 mm]  |
| Produktvikt   | 5.3 oz [150.0 g]  |

---

#### Förpackning



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Package Length          | 8.5 in [21.5 cm] |
| Package Width           | 4.5 in [11.5 cm] |
| Package Height          | 1.6 in [40.0 mm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 5.5 oz [156.0 g] |

---

Vad det är i lådan

|                 |  |
|-----------------|--|
| Ingår i paketet | 30 cm analog DVI-I till 2x VGA-video splitterkabel – M/F |
|-----------------|--|

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

