

DVI-naar-VGA-beeldschermkabel M/M - DVI-naar-VGA (15-pins) 2 m

Productcode: DVIVGAMM2M



De DVIVGAMM2M DVI-naar-VGA-beeldschermkabel (2 m) beschikt over een DVI-A-stekker en een VGA-stekker, waardoor u een VGA-scherm op een PC of Mac®-computer met een DVI-I analoge output kunt aansluiten.

De deskundig ontworpen en uitsluitend van hoogkwalitatief materiaal vervaardigde DVI-A-naar-VGA-kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een VGA-scherm met een DVI analoge videokaart op een PC of Mac® aan

Eigenschappen

- DVI-A (stekker)-naar-VGA-stekkers
- Afscherming van hoge kwaliteit voorkomt EMI-storing
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
- Gegoten connectoren met trekantlasting
- Vergulde contacten voor maximale conductiviteit

- Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	DVI-A (17-polig)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2 m]
Gewicht product	6.6 oz [187 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.4 in [35 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.0 oz [197 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	DVI-naar-VGA-beeldschermkabel 2 m
-------------	-----------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

