

Cable de 3m de DVI-A a VGA Macho a Macho - Analógico Análogo Adaptador de Monitor Pantalla

ID del Producto: DVIVGAMM3M



El cable de monitor para imágenes DVI a VGA (3 m) DVIVGAMM3M incluye un conector DVI-A macho y un conector VGA macho, lo cual permite conectar un monitor VGA a un PC o Mac® con salida análoga DVI-I.

El cable DVI-A a VGA está diseñado y fabricado por expertos con materiales de alta calidad, avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conexión de un monitor VGA a un PC o Mac® con una tarjeta de vídeo análogo DVI

Características

- Conectores DVI-A (macho) a VGA (macho)
- El blindaje de alta calidad evita las interferencias electromagnéticas
- Compatible con los Estándares DVI DDWG
- Conectores de extremos moldeados con alivio de tensión
- Contactos chapados en oro, para mejor conductividad

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es)

Conector A	DVI-A (17 pines)
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto	9.8 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	8.9 oz [252.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [34.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.2 oz [260.0 g]



Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja Cable de monitor para imágenes DVI a VGA de 3m

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

