

Cavo per monitor DVI a display VGA 3 m M/M - DVI a VGA (15 pin)

ID prodotto: DVIVGAMM3M



Il cavo per monitor DVI a display VGA DVIVGAMM3M (3 m) presenta un connettore maschio DVI-A e un connettore maschio VGA che consentono il collegamento di un display VGA a un computer PC o Mac® con uscita analogica DVI-I.

Accuratamente progettato e realizzato esclusivamente con materiali di ottima qualità, questo cavo DVI-A a VGA è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente il collegamento di un display VGA a un PC o Mac® con scheda video analogica DVI

Caratteristiche

- Connettori DVI-A (maschio) a VGA (maschio)
- La schermatura di alta qualità impedisce le interferenze elettromagnetiche
- Conforme agli standard DDWG DVI
- Terminali del connettore modellato con pressacavo
- Contatti placcati in oro per la massima conduttività

- Cavo triplo-coassiale con doppiini intrecciati per una visualizzazione estremamente nitida

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	DVI-A (17 pin)
Connettore B	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3 m]
Peso prodotto	8.9 oz [252 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.3 in [34 mm]
Peso spedizione (confezione)	9.2 oz [260 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo per monitor DVI a display VGA 3 m
-----------------------------	--



* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

