

Cable de 1,8m Multiplicador de Vídeo DVI-I Macho a DVI-D Macho y HD15 VGA Macho para Monitor - Splitter

ID del Producto: DVIVGAYMM6



El cable multiplicador de vídeo DVI-I (macho) a DVI-D (macho) y HD15 VGA (macho) DVIVGAYMM6 de 1,8 m le permite conectar un monitor DVI-D y un monitor VGA a un único puerto de tarjeta gráfica DVI-I.

Gracias a que brinda una solución fiable y económica para pantalla dual, el cable Y DVI-I a DVI-D/VGA de StarTech.com está avalado por una garantía de por vida.

Nota: La capacidad de operar un monitor digital y uno analógico en simultáneo depende de las capacidades de su tarjeta gráfica. Si la tarjeta gráfica no es compatible con esta función, solo una pantalla funcionará por vez.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecta 2 pantallas (DVI-D y VGA) a un único puerto de tarjeta gráfica DVI-I

Características

- Conector DVI-I macho a conectores DVI-D macho y HD15 VGA macho

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	2560 × 1600 @ 60Hz
---------------------------	--------------------

Conector(es)

Conector A	DVI-I (29 pines)
Conector B	DVI-D (25 pines)
	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Peso del Producto	11.9 oz [338.5 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
Altura de la Caja	1.1 in [28 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.3 oz [347.5 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable multiplicador de vídeo DVI-I macho a DVI-D macho y HD15 VGA macho de 1,8 m
---------------------	--



* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

