

Câble répartiteur en Y / Splitter vidéo DVI (M) vers DVI (M) et VGA (M) de 1,8m

N° de produit: DVIVGAYMM6



Le câble répartiteur DVIVGAYMM6 DVI-I (mâle) vers DVI-D (mâle) et HD15 VGA (mâle) de 1,8 m vous permet de connecter un écran DVI-D et un écran VGA sur un seul port de carte vidéo DVI-I.

Offrant une solution économique et fiable à deux écrans, le câble en Y DVI-I vers DVI-D/VGA.

Remarque : La possibilité de gérer à la fois un écran numérique et un écran analogique dépend des capacités de votre carte vidéo. Si elle ne prend pas cette fonction en charge, les écrans ne pourront pas fonctionner en même temps.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Branche 2 écrans (DVI-D et VGA) sur un seul port de carte vidéo DVI-I

Spécifications techniques

- Connecteur mâle DVI-I vers connecteurs mâles DVI-D et HD15 VGA

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions numériques max.	2560 × 1600 @ 60Hz
-----------------------------	--------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DVI-I (29 broches)
Connecteur B	1 - DVI-D (25 broches)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Poids du produit	11.9 oz [338.5 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.1 in [28 mm]
Poids brut	12.3 oz [347.5 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble répartiteur vidéo DVI-I mâle vers DVI-D mâle
et HD15 VGA mâle de 1,8 m

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis