

Cavo splitter video DVI-I maschio a DVI-D maschio e HD15 VGA maschio da 1,8 m

ID prodotto: DVIVGAYMM6



Il cavo splitter video DVI-I (maschio) a DVI-D (maschio) e HD15 VGA (maschio) da 1,8 m DVIVGAYMM6 permette di collegare un monitor DVI-D e un monitor VGA a un'unica porta della scheda video DVI-I.

Questo cavo Y DVI-I a DVI-D/VGA di StarTech.com è coperto dalla garanzia a vita e offre una soluzione per doppio monitor conveniente e affidabile.

Nota: la possibilità di gestire contemporaneamente sia un monitor digitale che uno analogico dipende dalle funzionalità della scheda video. Se la scheda video utilizzata non supporta questa funzione, è possibile impiegare un solo monitor alla volta.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente il collegamento di 2 display (DVI-D e VGA) a una singola porta della scheda video DVI-I

Caratteristiche

- Connettore DVI-I maschio a connettori DVI-D maschio e HD15 VGA maschio

Hardware

Norme di garanzia

Lifetime

Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	2560 × 1600 @ 60Hz
------------------------------	--------------------

Connettore/i

Connettore A	DVI-I (29 pin)
Connettore B	DVI-D (25 pin)
	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Peso prodotto	11.9 oz [338.5 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.1 in [28 mm]
Peso spedizione (confezione)	12.3 oz [347.5 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo splitter video DVI-I maschio a DVI-D maschio e HD15 VGA maschio da 1,8 m
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

