

1,8 m DVI-I (M) naar DVI-D (M) en HD15 VGA (M) video splitterkabel

Productcode: DVIVGAYMM6



Dankzij de DVIVGAYMM6 1,8 m DVI-I (mannelijke) naar DVI-D (mannelijke) en HD15 VGA (mannelijke) videosplitterkabel kunt u een DVI-D-monitor en een VGA-monitor op één DVI-I videokaart poort aansluiten.

StarTech.com's DVI-I naar DVI-D/VGA Y-kabel is een voordelige en betrouwbare dual monitor oplossing en wordt gedekt door een levenslange garantie.

N.B.: De mogelijkheid om tegelijkertijd een digitale en een analoge monitor te gebruiken hangt af van de functionaliteit van uw videokaart. Als uw videokaart deze functie niet ondersteunt, dan zal slechts één monitor tegelijkertijd werken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit 2 schermen (DVI-D en VGA) op één DVI-I-videokaartpoort aan

Eigenschappen

- DVI-I mannelijke connector naar DVI-D mannelijke en HD15 VGA mannelijke connectors

Hardware

Garantiebeleid

Lifetime

Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	2560 × 1600 @ 60Hz
------------------------------	--------------------

Connector(en)

Connector A	DVI-I (29-polig)
Connector B	DVI-D (25-polig)
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Gewicht product	11.9 oz [338.5 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.1 in [28 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	12.3 oz [347.5 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1,8 m DVI-I mannelijke naar DVI-D mannelijke en HD15 VGA mannelijke videosplitterkabel
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

