

Módulo transceptor SFP compatible con el modelo E1MG-TX de Brocade - 10/100/1000Base-TX

ID del Producto: E1MG-TX-ST



El modelo E1MG-TX-ST es un módulo transceptor SFP por cobre compatible con el modelo E1MG-TX de Brocade diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Brocade®. Ofrece conectividad confiable a 1 GbE, a través de cable de cobre, para redes compatibles con 10/100/1000Base-TX, a una distancia máxima de hasta 100 m.

Especificaciones técnicas:

- Máxima tasa de transferencia de datos: 1 Gbps
- Tipo: cobre
- Tipo de conexión: Conector de RJ-45
- Distancia máxima de transferencia: 100 m
- MTBF: 510,469,759 horas
- Consumo energético: < 1.0 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la confiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- 100% compatibilidad con el modelo E1MG-TX de Brocade garantizada
- Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo energético de menos de < 1.0 W

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Brocade
Estándares Industriales	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-TX

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	100 m (328 ft)
Tipo de Fibra	Cobre
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	No
Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
MTBF	510,469,759 hours



Características
Físicas

Longitud del Producto	0.5 in [13.7 mm]
Ancho del Producto	2.7 in [68 mm]
Altura del Producto	0.5 in [13.8 mm]
Peso del Producto	0.5 oz [15 g]

Información
de la Caja

Longitud de la Caja	4.5 in [11.5 cm]
Ancho de la Caja	3.5 in [90 mm]
Altura de la Caja	1.2 in [31 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [50 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Transceptor SFP
---------------------	-----------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

