

Scheda di rete NIC ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet 1 porta

ID prodotto: EC1000S



La scheda di rete Gigabit Ethernet EC1000S può essere installata sulla porta ExpressCard di un laptop per connessioni rapide e senza problemi di cavi alla rete Gigabit Ethernet. Grazie al supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 1000 Mbps, la scheda di rete Gigabit Ethernet offre la velocità e le prestazioni necessarie per praticamente qualsiasi attività basata sulla rete, comprese le applicazioni per CAD, progettazione grafica, progettazione e realizzazione di audio digitale e altre applicazioni complesse. Progettata per offrire una soluzione di rete di lunga durata, la scheda Ethernet ExpressCard Gigabit è dotata della garanzia a vita di StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di aggiungere la connettività di rete Gigabit a qualsiasi notebook o computer desktop con uno slot di espansione ExpressCard.

Caratteristiche

- Completamente conforme alle specifiche ExpressCard 1.0
- Supporto di hot-swap e plug-and-play; supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi senza driver
- Conforme a IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab
- Negoziazione automatica tra 10/100/1000 Mbps

- Supporta Microsoft® NDIS5, NDIS6 Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) e Segmentation Task-offload (Large send v1 e Large send v2).
- Supporta la codifica di priorità IEEE 802.1P livello 2 e i tag VLAN IEEE 802.1Q.
- Supporta le opzioni di risparmio energetico WOL (Wake On Lan).
- Supporta frame jumbo fino a 9 kb
- La funzione MDIX automatica configura automaticamente la porta per la comunicazione diretta o incrociata.
- Supporta la connettività di rete Full e Half Duplex.

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	1
Interfaccia	RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo bus	ExpressCard
Tipo scheda	ExpressCard da 34 mm
ID chipset	Realtek - RTL8111DL

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1000 Mbps
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì
Promiscuous Mode	Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori	ExpressCard (34 mm)
Porte esterne	RJ-45



Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® da 10.4 a 10.9 Linux da 3.5.x a 4.4.x, <i>solo versioni LTS</i>
-------------------------------------	--

Indicatori

Indicatori LED	F - Verde - Connessione/attività Gigabit L - Verde - Connessione/attività 10/100
----------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	5~85% RH

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	4.4 in [11.2 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [34 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [13 mm]
Peso prodotto	1.0 oz [27 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.5 in [14 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.5 oz [99 g]

Contenuto della confezione



Incluso nella
confezione

NIC ExpressCard Gigabit

CD con i driver

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

