

1-Poort ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet Netwerkkkaart Adapter

Productcode: EC1000S



De EC1000S Gigabit Ethernet Netwerkkkaart Adapter kan worden geïnstalleerd in de ExpressCard-poort van een laptop voor een snelle en probleemloze aansluiting op een Gigabit Ethernet-netwerk.

De Gigabit Ethernet Netwerkkkaart ondersteunt overdrachtsnelheden tot 1000 Mbit/s en levert voor vrijwel alle via een netwerk lopende taken de benodigde snelheid en prestaties, waaronder CAD, grafisch ontwerp, digitale audiobewerking en andere veeleisende toepassingen.

Deze ExpressCard Gigabit Ethernet-adapter is ontworpen als een duurzame netwerkoplossing en wordt ondersteund door de levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg Gigabit-netwerkconnectiviteit toe aan iedere laptop of desktopcomputer met een ExpressCard-uitbreidingsslot

Eigenschappen

- Voldoet volledig aan de ExpressCard 1.0-specificaties
- Plug-and-play en hot-swappable; standaard ondersteund door de meeste besturingssystemen zonder drivers
- Voldoet aan IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
- Automatisch omschakelen tussen 10/100/1000 Mbit/s
- Ondersteuning voor Microsoft® NDIS5, NDIS6 checksum-offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) en segmentatie-offload (large send v1 en v2)
- Ondersteuning voor IEEE 802.1P Layer-2 priority encoding en IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Ondersteunt Wake-on-Lan (WOL) energiebeheerfuncties
- Ondersteunt jumbo-frame tot 9 kB
- Auto-MDIX, configureert de poort automatisch voor een normale of cross-over aansluiting
- Ondersteunt full / half duplex netwerkconnectiviteit

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	1
Interface	RJ45 (gigabit Ethernet)
Bus type	ExpressCard
Kaarttype	34mm ExpressCard
Chipsetcode	Realtek - RTL8111DL

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1000 Mbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

	Promiscuous Mode	Ja
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - ExpressCard (34mm)
	Externe poorten	1 - RJ-45
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.4 tot 10.9 Linux 3.5.x tot 4.4.x Alleen LTS-versies
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - F - groen - Gigabit verbinding/activiteit 1 - L - groen - 10/100 verbinding/activiteit
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	4.4 in [11.2 cm]
	Breedte product	1.3 in [3.4 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Gewicht product	1.0 oz [27 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.5 in [14 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Verzendgewicht
(verpakt) 3.5 oz [99 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - ExpressCard Gigabit-netwerkkkaart
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.