

2-poort 1b 1a ExpressCard 34mm Laptop 1394 FireWire Adapterkaart

Productcode: EC13941A1B



Deze ExpressCard (34mm) 1394 FireWire Adapterkaart is voorzien van twee 1394 FireWire-poorten (1b, 1a) en voegt FireWire 400 en FireWire 800-connectiviteit toe aan een laptop met ondersteuning voor vrijwel elke IEEE1394-apparaat, een kosteneffectieve en gemakkelijke oplossing voor het aansluiten van FireWire-apparaten op uw laptop.

De ExpressCard FireWire-adapter is handig voor videobewerking. DV-camcorders, externe harde schijven of FireWire audio/video-apparaten zijn ermee gemakkelijk aan te sluiten op een laptop.

De adapterkaart wordt bovendien geleverd met het programma Video Studio 10 van Ulead - ideaal voor het bewerken van video via FireWire-apparaten op een notebook.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een laptop
- Sluit een digitale camera aan op een laptop met ExpressCard-slot voor het overzetten van foto's en

video's

- Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met ExpressCard

Eigenschappen

- Een 9-pins FireWire 800-poort met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s
- Een 6-pins FireWire 400-poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s
- Compatibel met IEEE 1394b en achterwaarts compatibel met IEEE 1394a-2000- en 1394-1995-normen
- Ondersteuning voor optionele externe voeding voor FireWire-apparaten met veel vermogen
- Past in 34mm en 54mm ExpressCard-slots
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	FireWire 400 (1394a) FireWire 400 (1394a)
Bus type	ExpressCard
Kaarttype	34mm ExpressCard
Chipsetcode	LSI - FW643

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1394A - tot 400 Mbit/s 1394B - tot 800 Mbit/s
-----------------------------	--

Connector(en)

Type connector(en)	1 - ExpressCard (34mm)
Externe poorten	1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) 1 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b)

Software

Besturingssystemen	Windows 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit), Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8, Linux
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Specificaties optionele voedingsadapter: 12VDC, 2000+ mA, kern positief, DC-plug
---------	--

Voeding

Voedingsbron	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
--------------	---

Fysieke eigenschappen

Lengte product	4.5 in [11.5 cm]
Breedte product	1.7 in [4.4 cm]
Hoogte product	0.8 in [2 cm]
Gewicht product	1.1 oz [31 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	9.3 in [23.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	2.4 in [60 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.3 oz [178 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - ExpressCard FireWire-kaart
	1 - FireWire-kabel
	1 - Software-CD
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.