

Adaptador Tarjeta FireWire 400 de 2 Puertos 6 pines ExpressCard/34 34mm 1394a

ID del Producto: EC13942



Esta Tarjeta Adaptadora Express Card con 2 puertos FireWire 1394a para Ordenador Portátil ofrece una plataforma estable para prácticamente cualquier conexión FireWire 400

Asegurando un operación continua con los periféricos conectados a través del puerto FireWire 400, esta Tarjeta Adaptadora ExpressCard FireWire 1394a soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 400 Mbps por lo que resulta perfecta para conectar dispositivos equipados con FireWire, editar contenidos multimedia o simplemente transferir grandes volúmenes de datos desde un ordenador a un dispositivo de almacenamiento externo con conector Fire Wire

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite añadir un puerto FireWire de alta velocidad a un ordenador portátil desprovisto de puertos FireWire
- Permite conectar una cámara digital a un ordenador portátil con una ranura Express Card con el fin de descargar fotos o vídeos
- Permite conectar un disco duro externo de alta velocidad a un sistema provisto con ExpressCard

Características

- Dos puertos FireWire de 6 pines con velocidades de transferencia de hasta 400 Mbps

- Compatible con IEEE 1394-1995, 1394a-2000 y estándares OHCI 1.1
- Se adapta a ranuras ExpressCard de 34mm y 54mm
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	FireWire 400 (1394a)
Tipo de Bus	ExpressCard
Tipo de Tarjeta	ExpressCard 34mm
ID del Conjunto de Chips	Texas Instruments - XIO2200A

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	400 Mbps
---------------------------------------	----------

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	ExpressCard (34mm)
Puertos Externos	Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a)

Software

Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Linux 3.5.x to 4.4.x <i>LTS Versions only</i>
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Una Ranura ExpressCard disponible
-------------------------------------	-----------------------------------

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
---------------------------------	---



Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1A+
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	H

Características Físicas

Longitud del Producto	4.7 in [12.0 cm]
Ancho del Producto	1.3 in [34.0 mm]
Altura del Producto	0.7 in [19.0 mm]
Peso del Producto	3.5 oz [100.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.9 in [15.0 cm]
Ancho de la Caja	3.0 in [76.0 mm]
Altura de la Caja	9.6 in [24.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.1 oz [144.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	FireWire ExpressCard
	Cable FireWire 4-6 Pines
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

