

Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports 1394a FireWire400

N° de produit: EC13942



Cette carte adaptateur 2 ports ExpressCard 1394a Firewire pour ordinateur portable offre une plateforme stable pour quasiment toutes les connexions de périphériques FireWire 400.

Garantissant un fonctionnement transparent avec des périphériques connectés via FireWire 400, l'adaptateur ExpressCard 1394a FireWire prend en charge des vitesses de transfert de données d'au plus 400 Mbps, ce qui convient parfaitement pour la connexion d'appareils multimédia compatibles avec FireWire, l'édition de contenu multimédia ou simplement le transfert d'importants volumes de données d'un ordinateur vers un périphérique de stockage externe connecté à FireWire.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet d'ajouter un port FireWire haute vitesse sur un ordinateur portable sans aucun port FireWire.
- Permet de connecter un appareil-photo numérique à un ordinateur portable équipé d'un logement ExpressCard, afin de télécharger des photos et des vidéos.

- Permet de connecter un disque dur externe haute vitesse à un système compatible avec ExpressCard.

Spécifications techniques

- Deux ports FireWire 6 broches avec vitesses de transfert d'au plus 400 Mbps.
- Conformité aux normes IEEE 1394-1995, 1394a-2000 et OHCI 1.1.
- Adaptation dans les logements ExpressCard 34 mm et 54 mm.
- Compatible installation prêt-à-l'emploi et remplacement de disques à chaud.

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	2
Interface	FireWire 400 (1394a)
Type de bus	ExpressCard
Type de carte	ExpressCard 34 mm
ID du chipset	Texas Instruments - XIO2200A

Performance

Vitesse max. de transfert de données	400 Mbit/s
--------------------------------------	------------

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - Carte ExpressCard (34 mm)
Ports externes	2 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
	Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Notes spéciales / Configuration

Configurations du	Une fente ExpressCard libre
-------------------	-----------------------------

systeme et du câblage

Alimentation

Source d'alimentation	Non inclus (non requis pour les applications standard)
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1A+
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	H

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	4.7 in [12.0 cm]
Largeur du produit	1.3 in [3.4 cm]
Hauteur du produit	0.7 in [1.9 cm]
Poids du produit	3.5 oz [100.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	3.0 in [76.0 mm]
Package Height	9.6 in [24.5 cm]
Poids brut	5.1 oz [144.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - ExpressCard FireWire
	1 - Câble FireWire 4-6 broches
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis