

## Scheda adattatore FireWire ExpressCard Laptop 1394a a 2 porte

ID prodotto: EC13942



Questa scheda adattatore FireWire ExpressCard Laptop 1394a a due porte rappresenta una piattaforma stabile per la connessione di qualsiasi dispositivo FireWire 400. Consentendo un funzionamento senza problemi con le periferiche collegate tramite FireWire 400, l'adattatore FireWire ExpressCard 1394a supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 400 Mbps, una soluzione perfetta per il collegamento di dispositivi multimediali dotati di FireWire, la modifica di contenuti multimediali o semplicemente per il trasferimento di notevoli volumi di dati da un computer a un dispositivo di archiviazione esterna collegato tramite FireWire.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Consente di aggiungere una porta FireWire ad alta velocità a un laptop senza porte FireWire.
- Consente il collegamento di una fotocamera digitale a un laptop con slot ExpressCard per il download di fotografie e filmati.
- Consente il collegamento di un disco rigido esterno ad alta velocità a un sistema abilitato per

ExpressCard.

## Caratteristiche

- Due porte FireWire a 6 pin, ciascuna con velocità di trasferimento fino a 400 Mbps
- Conforme agli standard IEEE 1394-1995, 1394a-2000 e OHCI 1.1
- Adatto a slot ExpressCard da 34 e 54 mm
- Compatibile con plug-and-play e hot-swap

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	2
Interfaccia	FireWire 400 (1394a)
Tipo bus	ExpressCard
Tipo scheda	ExpressCard da 34 mm
ID chipset	Texas Instruments - XIO2200A

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	400 Mbps
--	----------

---

### Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - ExpressCard (34 mm)
Porte esterne	2 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a)

---

### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
	Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

---

### Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Uno slot ExpressCard disponibile
-----------------------------	----------------------------------

---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1A+
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	H

---

Caratteristiche  
fisiche

Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.9 cm]
Peso prodotto	3.5 oz [100.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	3.0 in [76.0 mm]
Package Height	9.6 in [24.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.1 oz [144.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Scheda ExpressCard FireWire
	1 - Cavo FireWire da 4 a 6 pin
	1 - Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.