

ExpressCard 1394a FireWire-kortadapter med 2 portar för bärbara datorer

Produkt ID: EC13942



Denna 2 portars ExpressCard laptop 1394a FireWire-kortadapter ger en stabil plattform för i stort sett vilken FireWire 400-anslutning som helst.

ExpressCard 1394a FireWire-adaptern garanterar användning utan problem med tillägg via FireWire 400 och stöder dataöverföringshastigheter på upp till 400 Mbps - perfekt för anslutning av FireWire multimediaenheter, redigering av multimediaminnehåll eller helt enkelt överföring av stora volymer av data från en dator till extern FireWire-ansluten lagring.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till en höghastighetsport för FireWire till en bärbar dator utan FireWire-portar
- Anslut en digitalkamera till en bärbar dator med en ExpressCard-kortplats för att ladda ned bilder och video
- Anslut en extern hårddisk med hög hastighet till en dator med ExpressCard

Funktioner

- Två 6-stifts FireWire-portar, båda med överföringshastigheter på 400 Mbps
- Kompatibel med standarderna IEEE 1394-1995, 1394a-2000 och OHCI 1.1

- Passar i 34 mm och 54 mm ExpressCard-kortplatser
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	2
Gränssnitt	FireWire 400 (1394a)
Busstyp	ExpressCard
Korttyp	ExpressCard 34mm
Chipset-ID	Texas Instruments - XIO2200A

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	400 Mbps
----------------------------------	----------

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	ExpressCard (34mm)
Externa portar	FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Linux 3.5.x to 4.4.x <i>LTS Versions only</i>
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En tillgänglig ExpressCard-kortplats
-----------------------	--------------------------------------

Ström

Power Source	Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
Utspänning	12V DC
Utström	1A+



Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp H

Utseende

Produktlängd	4.7 in [12.0 cm]
Produktbredd	1.3 in [34.0 mm]
Produkt höjd	0.7 in [19.0 mm]
Produktvikt	3.5 oz [100.0 g]

Förpackning

Package Length	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	3.0 in [76.0 mm]
Package Height	9.6 in [24.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.1 oz [144.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	FireWire ExpressCard
	4-6-stifts FireWire-kabel
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

