

2-Poort ExpressCard 1394a FireWire Laptop Adapterkaart

Productcode: EC13942A2



De EC13942A2 (2-poort) ExpressCard 1394a FireWire Laptop Adapterkaart biedt een betrouwbaar platform voor het aansluiten van praktisch elk FireWire 400-apparaat

De ExpressCard 1394a FireWire Adapter zorgt voor een probleemloze werking van via FireWire 400 aangesloten apparaten en ondersteunt overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s - ideaal voor het aansluiten van FireWire-multimedia-apparaten, het bewerken van multimediatekstbestanden of gewoon het via FireWire overzetten van grote hoeveelheden data van een computer naar externe opslagmedia.

Voor nog meer gemak wordt de 2-poort FireWire-kaart geleverd met een FireWire-kabel.

Deze 2-poort ExpressCard IEEE1394a FireWire400 Laptop Adapterkaart is ontworpen voor een 34mm ExpressCard-slot en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een laptop
- Sluit een digitale camera aan op een laptop met ExpressCard-slot voor het overzetten van foto's en video's
- Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met ExpressCard

Eigenschappen

- Twee externe FireWire400-poorten met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s per poort
- Vormfactor 34mm ExpressCard
- Ondersteuning voor optionele externe voeding voor FireWire-apparaten die veel vermogen nodig hebben
- Voldoet aan de IEEE1394-1995, -2000 en OHCI 1.1-normen
- Voldoet aan de ExpressCard 1.0-specificaties
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	FireWire 400 (1394a)
Bus type	ExpressCard
Kaarttype	34mm ExpressCard
Chipsetcode	VIA/VLI - VT6315

Prestaties

Type en snelheid	FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
------------------	--------------------------------------

Connector(en)

Type connector(en)	ExpressCard (34mm)
Externe poorten	Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2 Mac OS® 10.6 to 10.11, Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
--------------------	---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
---------------------------	---



Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Lengte product	4.5 in [11.5 cm]
Breedte product	1.6 in [40 mm]
Hoogte product	0.6 in [14 mm]
Gewicht product	1.0 oz [29 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.7 in [17 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.1 oz [117 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2-poort FireWire ExpressCard adapter
	FireWire-kabel
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.