

ExpressCard 1394a FireWire kortadapter med 2 portar för bärbara datorer

Produkt ID: EC13942A2



EC13942A2 ExpressCard 1394a FireWire-adapterkort (2 portar) för bärbara datorer ger en stabil plattform för i stort sett alla FireWire 400-enhetsanslutningar.

Garantera sömlös drift med tillbehör som är anslutna via FireWire 400. ExpressCard 1394a FireWire-adaptern stödjer dataöverföringshastigheter upp till 400 Mbps – en idealisk lösning för att ansluta multimediaenheter utrustade med FireWire, redigera multimediamaterial eller överföra stora mängder av data från en dator till en FireWire-ansluten lagringsmedia.

För att göra det hela ännu lättare medföljer en FireWire-kabel till FireWire-kortet med 2 portar.

Detta ExpressCard IEEE 1394a FireWire 400-adapterkort med 2 portar för bärbara datorer passar i en 34 mm ExpressCard-kortplats och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till en höghastighets FireWire-port till en bärbar dator utan FireWire-portar

- Anslut en digitalkamera till en bärbar dator via en ExpressCard-kortplats för att hämta bilder och videor
- Anslut en extern höghastighetshårddisk till ett system med ExpressCard

Funktioner

- Två externa FireWire 400-portar med stöd för överföringshastigheter på upp till 400 Mbps
- 34 mm ExpressCard/34 formfaktor
- Valfritt externt elanslutningsstöd för FireWire-enheter som kräver mycket ström
- Uppfyller standard IEEE 1394-1995, 2000, OHCI 1.1
- Uppfyller ExpressCard revision 1.0-standarder
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	2
Gränssnitt	FireWire 400 (1394a)
Busstyp	ExpressCard
Korttyp	ExpressCard 34mm
Chipset-ID	VIA/VLI - VT6315

Prestanda

Typ och hastighet	FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
-------------------	--------------------------------------

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - ExpressCard (34mm)
Externa portar	2 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2
-------------------	--

Mac OS® 10.6 to 10.11, Linux 3.5.x to 4.11.x LTS
Versions only

Ström

Strömkälla	Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
Utspanning	12V DC
Utström	1A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	H

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	5~85 % RH

Utseende

Produktlängd	4.5 in [11.5 cm]
Produktbredd	1.6 in [4 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
Produktvikt	1.0 oz [29 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.7 in [14.4 cm]
Paketets bredd	6.7 in [17 cm]
Paketets höjd	1.2 in [30 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.1 oz [117 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - FireWire ExpressCard-adapter med 2 portar
	1 - FireWire-kabel

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.