

## Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports 1394b FireWire800

N° de produit: EC1394B2



Cette carte FireWire ExpressCard 2 ports ajoute deux ports FireWire 1394b à un ordinateur portable, permettant ainsi d'ajouter des périphériques FireWire IEEE 1394a et IEEE 1394b de façon économique, même si l'ordinateur portable ne dispose pas de port FireWire 400 ou FireWire 800 intégré. Insérez simplement la carte FireWire 800 IEEE 1394b (EC1394B2) dans une fente ExpressCard et vous pourrez connecter une vaste gamme de périphériques FireWire à votre ordinateur portable, tout en bénéficiant de vitesses de transfert pouvant atteindre 800 Mb/s. En outre, la carte est rétrocompatible avec les périphériques 1394a; vous pouvez donc connecter des périphériques FireWire 400 et 800 à l'ordinateur portable en utilisant le même adaptateur.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Ajoutez un port FireWire haute vitesse à un ordinateur portable non doté de port FireWire

- Connectez une caméra numérique à un ordinateur portable équipé d'une fente ExpressCard afin de télécharger des photos et des vidéos
- Connectez un disque dur externe haute vitesse à un système compatible ExpressCard

## Spécifications techniques

- 2 ports FireWire 800 avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 800 Mb/s
- Conformité avec la norme IEEE 1394b et rétrocompatibilité avec les normes IEEE 1394a - 2000 et 1394-1995
- Compatible avec les fentes ExpressCard 34 et 54 mm
- Prise en charge d'une alimentation externe en option pour les périphériques FireWire gourmands en énergie
- Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	2
Interface	FireWire 800 (1394b)
Type de bus	ExpressCard
Type de carte	ExpressCard 34 mm
ID du chipset	Texas Instruments - XIO2213A

---

### Performance

Vitesse max. de transfert de données	800 Mbit/s
--------------------------------------	------------

---

### Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - Carte ExpressCard (34 mm)
Ports externes	2 - FireWire 800 (9 broches , IEEE 1394b)

---

### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
--------------------------------------	---------------------------------------

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016

Mac OS® 10.4 to 10.11

Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

---

Notes spéciales /  
Configuration

Configurations du système et du câblage	Une fente ExpressCard libre
Remarque	Adaptateur d'alimentation distinct uniquement requis pour la connexion de périphériques FireWire gourmands en énergie qui nécessitent une alimentation supérieure à celle qu'une fente ExpressCard peut fournir.

---

Alimentation

Source d'alimentation	Non inclus (non requis pour les applications standard)
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	2A+
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	H

---

Caractéristiques  
physiques

Couleur	Noir et argent
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	4.7 in [12.0 cm]
Largeur du produit	1.3 in [3.4 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Poids du produit	1.1 oz [30.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.6 in [16.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Poids brut 3.0 oz [86.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Carte FireWire ExpressCard

1 - Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis