

## 2-Poort ExpressCard 1394b FireWire Laptop Adapterkaart

Productcode: EC1394B2



Deze 2-poort ExpressCard FireWire Adapter voegt twee 1394b FireWire-poorten toe aan een laptop, een kosteneffectieve manier om IEEE 1394a en IEEE 1394b FireWire-apparaten toe te voegen, zelfs als de laptop niet beschikt over een ingebouwde FireWire400- of FireWire800-poort. Schuif de IEEE 1394b FireWire800-kaart (EC1394B2) gewoon in een ExpressCard-slot en u kunt een breed scala van FireWire-apparaten aansluiten op uw laptop met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s. De kaart is bovendien compatibel met 1394a-apparaten, zodat u met dezelfde adapter zowel FireWire400- als FireWire800-apparaten kunt aansluiten op een notebook.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

#### Toepassingen

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een laptop
- Sluit een digitale camera aan op een laptop met ExpressCard-slot voor het overzetten van foto's en video's
- Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met ExpressCard

#### Eigenschappen

- Twee FireWire800-poorten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s per poort
- Compatibel met IEEE 1394b en achterwaarts compatibel met IEEE 1394a-2000- en 1394-1995-normen

- Past in 34mm en 54mm ExpressCard-slots
- Ondersteuning voor optionele externe voeding voor FireWire-apparaten die veel vermogen nodig hebben
- Plug-and-play en hot-swappable

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	FireWire 800 (1394b)
Bus type	ExpressCard
Kaarttype	34mm ExpressCard
Chipsetcode	Texas Instruments - XIO2213A

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	800 Mbit/s
-----------------------------	------------

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	ExpressCard (34mm)
Externe poorten	Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b)

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.4 tot 10.11 Linux 3.5.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
--------------------	--

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Een vrije ExpressCard-slot
Notitie	Afzonderlijke voedingsadapter alleen nodig als er FireWire-apparaten worden aangesloten die meer



vermogen vergen dan de ExoressCard-slot in staat is te leveren.

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2A+
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Type behuizing	Staal
Lengte product	4.7 in [12 cm]
Breedte product	1.3 in [34 mm]
Hoogte product	0.8 in [20 mm]
Gewicht product	1.1 oz [30 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.9 in [14.9 cm]
Package Width	3.1 in [78 mm]
Package Height	9.8 in [25 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.5 oz [70 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	ExpressCard FireWire-kaart
	Handleiding

---



\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

