

1-poort ExpressCard naar RS232 DB9 Seriële Adapter met 16950 UART - USB

Productcode: EC1S232U2



De EC1S232U2 ExpressCard RS232 Seriële Adapter (USB) (16950 UART) voegt een RS232 (DB9) seriële poort toe aan uw met ExpressCard uitgeruste laptop, zodat u een RS232 serieel randapparaat kunt aansluiten, zoals een plotter, narrowcasting-apparaat, bonprinter of barcodescanner via een vrije ExpressCard-slot.

Deze op USB-gebaseerde ExpressCard ondersteunt seriële overdrachtsnelheden tot 460 kbit/s en zorgt ervoor dat u geen seriële randapparatuur hoeft te vervangen door modernere aansluitingen (zoals USB) alleen vanwege compatibiliteit, wat u kosten en moeite bespaart.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het aansluiten van RS232 seriële apparaten (zoals POS-apparaten, PDA's, printers,

ISDN-terminaladapters, etc.) op een laptop zonder ingebouwde seriële poort

- Voor het aansluiten van seriële POS-apparaten (creditcard/betaalkaart-lezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen) op een laptop via een ExpressCard-poort
- Voeg seriële ondersteuning toe aan moderne laptops in een verscheidenheid aan toepassingen in de gezondheidszorg (zoals seriële patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems, etc.)
- Voor het aansluiten van een laptop met ExpressCard-slot op LED- en narrowcasting-displays die zijn voorzien van een seriële poort

Eigenschappen

- Snelle 16C950 UART met overdrachtsnelheden tot 460 kbit/s
- Past in 34mm ExpressCard-slots in uw laptop
- 512 Byte FIFO-buffer voor zenden / ontvangen
- Volledig compatibel met USB 2.0-snelheden

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	1
Interface	Serieel
Bus type	ExpressCard (USB 2.0 bus)
Kaarttype	34mm ExpressCard
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	Prolific - PL2303

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	460,8 kbit/s
Databits	5, 6, 7, 8
FIFO	512 Bytes
Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, None

	Stopbits	1, 1.5, 2
Connector(en)	Type connector(en)	1 - ExpressCard (34mm)
	Externe poorten	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Software	Besturingssystemen	Windows® PocketPC 2003, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, POS Ready 2009, 98SE, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
		macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
		Linux 2.4.x tot 4.11.x Enkel LTS Versies
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Vochtigheid	0% - 60% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart & Zilver
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	4.5 in [11.5 cm]
	Breedte product	1.4 in [3.5 cm]
	Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]
	Gewicht product	1.2 oz [33.6 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
	Package Width	5.7 in [14.4 cm]

Package Height	1.3 in [3.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.6 oz [102.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1-poort RS232 ExpressCard
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.