

ExpressCard med 1 port till RS232 DB9-seriell kortadapter med 16950 - USB-baserad

Produkt ID: EC1S232U2



EC1S232U2 ExpressCard RS232-seriell kortadapter (USB-baserad) (16950 UART) lägger till en seriell RS232-port (DB9) till din bärbara dator med ExpressCard vilket gör att du kan ansluta en seriell RS232-enhet som en plotterskrivare, enhet för digital skyltning eller streckkodsläsare via ett ledigt ExpressCard-enhetsfack.

Detta USB-baserade ExpressCard har stöd för RS232 seriella dataöverföringshastigheter på upp till 460 Kbps och gör att man slipper uppgradera kringutrustning till modernare gränssnitt (t.ex. USB) på grund av värdkompatibilitet och man slipper utgifter och strul.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till seriella RS232-enheter (t.ex. POS-enheter, handdatorer, ISDN-terminaladapterar, etc.) till en bärbar dator som saknar inbyggd serieport
- Anslut seriella POS-enheter (kortläsare, kvittoskrivare, streckodsläsare, kassaapparater, vågar) till en bärbar dator via en ExpressCard-port
- Lägg till seriellt stöd till en modern bärbar dator som används till olika sjukvårdsapplikationer (t.ex. RS232-baserad patientövervakningsutrustning, sjukskötersketerminaler, modem, etc.)
- Koppla en bärbar dator med ExpressCard till digitala informationstavlor eller LED-informationstavlor som kräver seriella kommunikationsportar

Funktioner

- Högprestanda 16C950 UART med dataöverföringshastigheter på maximalt 460 Kbps
- Passar i 34 mm ExpressCard-fack på din bärbara dator
- 512 byte FIFO-sändning och -mottagning
- Kompatibel med USB 2.0 med full hastighetsgenomströmning

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	1
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	ExpressCard (USB 2.0-buss)
Korttyp	ExpressCard 34mm
Porttyp	Inbyggd på kort
Chipset-ID	Prolific - PL2303

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	460.8 kbps
Databitar	5, 6, 7, 8



FIFO	512 Bytes
Paritet	Odd, Even, Mark, Space, None
Stoppbitar	1, 1.5, 2

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - ExpressCard (34mm)
Externa portar	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® PocketPC 2003 / 2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0 Linux 2.4.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
-------------------	--

Miljö

Drifttemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Luftfuktighet	5~85 % RH

Utseende

Färg	Svart & silver
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	4.5 in [11.5 cm]
Produktbredd	1.4 in [35 mm]
Produkt höjd	0.7 in [1.8 cm]
Produktvikt	1.2 oz [33.6 g]

Förpackning

Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]



Package Height 1.3 in [33 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.2 lb [0.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- 1 - RS232 ExpressCard med 1 port
- 1 - Drivrutin CD
- 1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

