

## Scheda-adattatore-combo-per-laptop-ExpressCard-FireWire-a-2-porte-e-1-porta-USB-2.0

ID prodotto: EC1U2F



Questo versatile adattatore ExpressCard permette di aggiungere due porte FireWire 400 e una porta USB 2.0 al computer laptop per collegarvi comuni dispositivi periferici come fotocamere digitali, videocamere DV o qualsiasi altro dispositivo multimediale portatile. Una soluzione ampiamente compatibile, l'adattatore ExpressCard è supportato dai sistemi operativi Windows 98SE/ME/2000/XP/64 Bit/Vista ed è dotato della garanzia a vita di StarTech.com.

### Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Per aggiungere porte FireWire e USB ai laptop e connettervi più dispositivi periferici
- Sostituisce porte FireWire e/o USB non adeguate sui laptop
- Per aggiungere contemporaneamente porte FireWire e USB ai laptop tramite un singolo slot ExpressCard
- Per connettere dispositivi FireWire esterni, come dischi rigidi e lettori per schede, a computer laptop sprovvisti di porte FireWire

### Caratteristiche

- Una porta conforme allo standard USB 2.0 a elevata velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

- Due porte conformi agli standard IEEE1394a OHCI 1.1/1.2, con supporto per velocità di trasferimento fino a 400 Mbps
- Fattore di forma ExpressCard/34 (34 mm)
- Supporto per adattatore di alimentazione esterno opzionale
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	2
Interfaccia	USB 2.0 & Firewire
Tipo bus	ExpressCard
Tipo scheda	ExpressCard da 34 mm
ID chipset	Texas Instruments - XIO2200

---

#### Connettore/i

Tipo/i connettori	ExpressCard (34 mm)
Porte esterne	Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 98SE/ 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit), Mac OS X (tested up to 10.8)
-------------------------------------	--

---

#### Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	1A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	B

---

Informazioni  
confezione

Package Length	5.5 in [14 cm]
Package Width	6.7 in [17 cm]
Package Height	3.0 in [75 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.8 oz [80 g]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione	ExpressCard FireWire/USB
	Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

