

## Tarjeta Adaptadora Controladora ExpressCard 34mm de 1 puerto eSATA II – Montaje Empotrado

ID del Producto: ECESATA1



Esta tarjeta adaptadora ExpressCard de 1 Puerto eSATA de montaje empotrado emplea un diseño exclusivo de factor de forma "delgado" que le permite acoplarse perfectamente a una ranura ExpressCard de 34mm de un ordenador portátil sin sobresalir por ningún lado. El Puerto eSATA de la tarjeta adaptadora encaja perfectamente en el ordenador portátil, generando una ampliación integral que hace que pueda permanecer instalada incluso al transportar su ordenador sin temor a dañar la tarjeta o la ranura debido a un golpe o movimiento brusco.

La Tarjeta ExpressCard eSATA de montaje empotrado le permite experimentar la capacidad de almacenamiento eSATA que ofrece una velocidad de transferencia de hasta 3 Gbps, así como de la tecnología de multiplicador de puertos con conmutación basada en comandos para conectar múltiples discos duros externos a un host portátil PC o Mac a través de una conexión eSATA.

La tarjeta ExpressCard eSATA, (ECESATA1) utiliza un único chip nativo para PCI Express (no emplea chip puente) que proporciona mayor compatibilidad, fiabilidad y desempeño a sus necesidades de almacenamiento externo. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





## Aplicaciones

- Permite añadir prestaciones eSATA a un sistema o portátil equipado con ExpressCard
- Ideal para usuarios que no necesitan intercambiar tarjetas adaptadoras ExpressCard muy seguido ya que pueden dejarla instalada incluso cuando deban trasladarse
- Conexión de dispositivos de almacenamiento externo a través de una interfaz eSATA de alta velocidad

## Características

- Diseño Delgado ExpressCard para un aspecto de montaje empotrado
- Soporte para Multiplicador de Puertos con conmutación basada en comandos
- Compatible con las especificaciones de la revisión 1/2 de SATA con soporte para velocidades de transferencia de hasta 3.0 Gbps
- Compatible con la Especificación 1.0 de ExpressCard y el Factor de Forma 34 de ExpressCard
- Compatible con comandos Legacy Command Queuing (LCQ) y Native Command Queuing (NCQ)
- Soporte para unidades de gran capacidad a través de LBA 48-bit
- Enlace Independiente, Transporte, y FIFO de datos
- Soporta Hot swap

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	eSATA
Tipo de Bus	ExpressCard
Tipo de Tarjeta	ExpressCard 34mm
ID del Conjunto de Chips	Silicon Image - SiI3132

---

Rendimiento	Tipo y Velocidad	SATA 3 Gbit/s (SATA II)
	Soporte para Multiplicador de Puertos	Sí
	RAID	No

---

Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - ExpressCard (34mm)
	Puertos Externos	1 - eSATA (7 pines, datos)

---

Software	Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
		Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
		Mac OS 10.x (Tested up to 10.11)
		Linux

---

Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)

---

Características Físicas	Longitud del Producto	3.0 in [75 mm]
	Ancho del Producto	1.3 in [3.4 cm]
	Altura del Producto	0.2 in [0.4 cm]
	Peso del Producto	0.6 oz [17.2 g]

---

Información de la Caja	Longitud de la Caja	8.3 in [21 cm]
------------------------	---------------------	----------------

Ancho de la Caja	1.6 in [40 mm]
Altura de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.4 lb [0.2 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Tarjeta ExpressCard eSATA
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.