

1-Poort ExpressCard 34mm eSATA II Controller Adapter - Inbouw

Productcode: ECESATA1



Deze 1-poort eSATA ExpressCard-adapter heeft een unieke vormfactor die ervoor zorgt dat het zonder uit te steken in een standaard 34mm ExpressCard-slot van een laptop kan worden geplaatst. De eSATA-poort van de adapter ligt vlak met de zijkant van de laptop, wat het tot een onopvallende aanvulling maakt die men zelfs onderweg kan laten zitten zonder angst dat de kaart of de sleuf zal worden beschadigd door stoten of blijven haken.

Deze eSATA ExpressCard-adapter stelt u in staat het hoge prestatieniveau te beleven van eSATA-opslagmedia met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s, evenals port-multiplier functionaliteit met command-based switching voor het aansluiten van meerdere externe harde schijven op een PC of Mac-notebook via een enkele eSATA-aansluiting.

De ECESATA1 eSATA ExpressCard-adapter beschikt over een native PCI Express-chipset (geen bridge), die zorgt voor een verbeterde compatibiliteit, betrouwbaarheid en prestatie van externe opslagmedia. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg eSATA-functionaliteit toe aan een computersysteem of laptop met ExpressCard
- Voor gebruikers die niet zo vaak tussen ExpressCard-adapters hoeven te wisselen, zodat men deze zelfs tijdens het reizen kan laten zitten
- Voor het aansluiten van externe opslagmedia via een snelle eSATA-interface

Eigenschappen

- Compact ExpressCard-ontwerp zorgt voor de vlakke afwerking van een inbouwapparaat
- Port-multiplier-functionaliteit met command-based switching
- Volledig compatibel met de SATA I/II specificaties met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
- Voldoet aan de ExpressCard 1.0-specificaties en heeft een ExpressCard 34 vormfactor
- Legacy Command Queuing (LCQ) en Native Command Queuing (NCQ)
- Ondersteuning voor grote schijven via 48-bit LBA
- Independent Link, Transport en data FIFO
- Hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	eSATA
Bus type	ExpressCard
Kaarttype	34mm ExpressCard
Chipsetcode	Silicon Image - SiI3132

Prestaties

Type en snelheid	SATA 3 Gbit/s (SATA II)
Port-multiplier	Ja
RAID	Nee

Connector(en)	Type connector(en)	1 - ExpressCard (34mm)
	Externe poorten	1 - eSATA (7-polig, data)
Software	Besturingssystemen	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
		Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
		Mac OS 10.x (Tested up to 10.11)
		Linux
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Fysieke eigenschappen	Lengte product	3.0 in [75 mm]
	Breedte product	1.3 in [3.4 cm]
	Hoogte product	0.2 in [0.4 cm]
	Gewicht product	0.6 oz [17.2 g]
Verpakkingsinformatie	Lengte Verpakking	8.3 in [21 cm]
	Package Width	1.6 in [40 mm]
	Package Height	5.7 in [14.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.4 lb [0.2 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - ExpressCard eSATA-kaart
		1 - Driver-CD

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.