

Tarjeta Adaptadora Controladora ExpressCard 54mm de 2 puertos eSATA II – Montaje Empotrado

ID del Producto: ECESATA254F



La tarjeta adaptadora ExpressCard de 2 Puertos eSATA de montaje empotrado, ECESATA254F emplea un diseño exclusivo de factor de forma delgado de 54mm que le permite acoplarse perfectamente a una ranura ExpressCard de 54mm de una laptop sin que sobresalga por ningún lado. Una vez instalada, los puertos se acoplan a la laptop, generando un agregado perfectamente integrado que se puede dejar emplazado sin temor a dañarlo o deteriorar la ranura de la tarjeta debido a un golpe o movimiento brusco. El adaptador ExpressCard eSATA ofrece 2 puertos eSATA independientes y es compatible con los nuevos discos SATA (SATA I, SATA II) de alta capacidad. Posee soporte para velocidades de transferencia de datos de hasta 3 Gbps. Con soporte para tecnología de Multiplicador de Puertos y función hot-swap, la Tarjeta ExpressCard eSATA permite conectar gabinetes para discos múltiples compatibles a través de un único cable eSATA, y los dispositivos se pueden conectar y desconectar sin necesidad de reiniciar el sistema.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite incorporar conectividad eSATA de alta velocidad a una laptop desprovista de puertos eSATA incorporados
- Permite conectar periféricos eSATA como, por ejemplo, discos duros y unidades ópticas externas, a velocidades SATA nativas

Características

- Diseño exclusivo con factor de forma ExpressCard/54 (54mm) de línea delgada y montaje empotrado
- Dos canales eSATA independientes
- Compatible con discos duros (HDD), unidades de estado sólido (SSD) y unidades ópticas SATA (revisión SATA 150, SATA 300)
- Soporta Multiplicador de Puertos basado en FIS
- Soporte para discos duros SATA de gran capacidad a través de un LBA de 48 bits
- Compatible con Legacy Command Queuing (LCQ) y Native Command Queuing (NCQ)
- Compatible con la revisión 1.0a de PCI Express
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	eSATA
Tipo de Bus	ExpressCard
Tipo de Tarjeta	ExpressCard 54mm
ID del Conjunto de Chips	Silicon Image - SiI3132

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	3,0 Gbps
Tipo y Velocidad	SATA 3 Gbit/s (SATA II)
Soporte para Multiplicador de Puertos	Sí
RAID	No

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	ExpressCard (54mm)
-------------------------	--------------------



Puertos Externos eSATA (7 pines, datos)

Software

Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x <i>LTS Versions only</i>

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Ranura ExpressCard/54

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Incluido

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)

Características
Físicas

Longitud del Producto 3.0 in [75 mm]
Ancho del Producto 2.1 in [54 mm]
Altura del Producto 0.2 in [5 mm]
Peso del Producto 0.8 oz [22.5 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 6.9 in [17.5 cm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]



Peso (de la Caja) del Envío 3.1 oz [88 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	
	ExpressCard eSATA
	Controlador de CD
	Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

