

2-Poort ExpressCard 54mm eSATA II Controller Adapter - Inbouw

Productcode: ECESATA254F



De ECESATA254F 2-poort eSATA ExpressCard-adapter voor inbouw heeft een unieke, smalle 54mm vormfactor die ervoor zorgt dat het zonder uit te steken in een standaard 54mm ExpressCard-slot van een laptop kan worden geplaatst. De poorten van de adapter liggen na inbouw vlak met de zijkant van de laptop, en dat maakt het tot een onopvallend accessoire die men te allen tijde kan laten zitten zonder angst dat de kaart of de sleuf zal worden beschadigd door stoten of blijven haken. De eSATA ExpressCard-adapter is voorzien van 2 onafhankelijke eSATA-poorten en is compatibel met de nieuwste SATA-schijven met hoge capaciteit (SATA I, SATA II) en biedt ondersteuning voor overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s. De eSATA ExpressCard ondersteunt Port Multiplier-functionaliteit en hot-swapping en zorgt ervoor dat compatibele multi-drive behuizingen kunnen worden aangesloten via een enkele eSATA-kabel, en dat apparaten kunnen worden aangesloten en losgekoppeld zonder dat het systeem opnieuw hoeft te worden opgestart.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg snelle eSATA-connectiviteit toe aan een laptop zonder ingebouwde eSATA-poorten

- Sluit eSATA-apparatuur zoals externe harde schijven en optische drives aan met echte SATA-snelheden

Eigenschappen

- Uniek slank ExpressCard/54 inbouwsysteem met 54mm-vormfactor
- Twee onafhankelijke eSATA-kanalen
- Volledig compatibel met SATA 150 / SATA 300 harde schijven, solid state drives en optische drives
- Ondersteuning voor FIS-based port-multiplier-functionaliteit
- Ondersteuning voor SATA-schijven met grote capaciteit door middel van 48-bit LBA
- Ondersteunt Legacy Command Queuing (LCQ) en Native Command Queuing (NCQ)
- Voldoet aan de PCI Express-specificatie rev. 1.0a
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
Interface	eSATA
Bus type	ExpressCard
Kaarttype	54mm ExpressCard
Chipsetcode	Silicon Image - SiI3132

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	3,0 Gbit/s
Type en snelheid	SATA 3 Gbit/s (SATA II)
Port-multiplier	Ja
RAID	Nee

Connector(en)

Type connector(en)	1 - ExpressCard (54mm)
--------------------	------------------------

	Externe poorten	2 - eSATA (7-polig, data)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Mac OS X® 10.6 to 10.11 Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	ExpressCard/54-slot
Voeding		
	Voedingsbron	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart & Zilver
	Lengte product	3.0 in [7.5 cm]
	Breedte product	2.1 in [5.4 cm]
	Hoogte product	0.2 in [0.5 cm]
	Gewicht product	0.8 oz [22.5 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]

Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.1 oz [88.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd	1 - eSATA ExpressCard
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.