

2 m afgeschermdde externe eSATA-kabel M/M

Productcode: ESATA2M



De ESATA2M 2 m lange afgeschermdde eSATA-kabel biedt een hoogwaardige verbinding tussen uw desktop of laptop en een extern SATA-opslagapparaat en voldoet aan de SATA III specificaties, waardoor het datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps ondersteunt.

Ontworpen voor optimale prestatie en betrouwbaarheid wordt deze 2 m lange eSATA-kabel gedekt door onze levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw desktop of laptop aan op een extern SATA-opslagapparaat (bijv externe eSATA harde schijf)

Eigenschappen

- 2 eSATA connectors
- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - eSATA (7-polig, data)
Connector B	1 - eSATA (7-polig, data)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	4.7 oz [132.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.8 in [22.3 cm]
Package Width	4.8 in [12.2 cm]
Package Height	0.4 in [1.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.8 oz [135.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2 m afgeschermd externe eSATA-kabel M/M
-------------	---

Garantiebepalinge

n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.