

2 m skärmad extern eSATA-kabel M/M

Produkt ID: ESATA2M



Den 2 m ESATA2M skärmade eSATA-kabeln ger en anslutning av hög kvalitet mellan din stationära och bärbara dator och en extern SATA-lagringsenhet och är fullt kompatibel med specifikationerna för SATA III och stöder dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps.

Denna 2 m eSATA-kabel är designad för optimal prestanda och pålitlighet och täcks av vår livstidsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Anslut din stationära eller bärbara dator till en extern SATA-lagringsenhet (t.ex. extern eSATA-hårddisk)

## Funktioner

- 2x eSATA-kontakter
- Fullt stöd av SATA 3.0 6 Gbps bandbredd

---

Hårdvara

[Garantipolicy](#)

[Lifetime](#)

Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

---

Kontakt(er)

Connector A	eSATA (7-stifts, data)
Connector B	eSATA (7-stifts, data)

---

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	26 AWG (0.404 mm)
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2 m]
Produktvikt	4.7 oz [132 g]

---

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.8 in [22.3 cm]
Package Width	4.8 in [12.2 cm]
Package Height	0.4 in [10 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.8 oz [135 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2 m skärmad extern eSATA-kabel M/M
-----------------	------------------------------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

