

Cable de 1.8m eSATA Externo Blindado - Macho a Macho

ID del Producto: ESATA6



Este cable blindado eSATA ofrece conexiones de calidad de 1.8 metros entre una computadora de escritorio o laptop y dispositivos de almacenamiento externo SATA, permitiendo "externalizar" las asombrosas prestaciones que ofrece Serial ATA.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- Compatible con las Especificaciones Serial ATA III Alta velocidad de transferencia de datos - hasta 6 Gbps

Conector(es)

Política de Garantía	Lifetime
Conector A	1 - eSATA (7 pines, datos)
Conector B	1 - eSATA (7 pines, datos)

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	20°C ~ 80°C (68°F ~ 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	23°C ~ 25°C (73°F ~ 77°F)
Humedad	40% ~ 60%

Características
Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Altura del Producto	0.4 in [0.9 cm]
Peso del Producto	4.6 oz [131.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.5 in [16.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.1 oz [116.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Blindado eSATA Externo de 1.8m M/M
---------------------	--

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.