

## Supporto slot piastra SATA con 2 porte eSATA

ID prodotto: ESATAPLATE2



La piastra adattatrice SATA eSATA di StarTech.com aggiunge il supporto dati esterno a un controller Serial ATA esistente aggiungendo due porte eSATA per il collegamento a dispositivi SATA esterni. La piastra adattatrice può essere montata sul pannello posteriore del case del computer creando collegamenti diretti eSATA a SATA e permettendo agli utenti di collegare il proprio dispositivo eSATA (enclosure disco rigido e così via) alla porta eSATA fornita che rappresenta un'estensione del connettore dati SATA della scheda madre. Progettato per usufruire della maggiore integrità dei dati fornita dai dischi rigidi esterni o da dispositivi RAID che supportano collegamenti eSATA, l'adattatore SATA eSATA supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps ed è dotato della garanzia a vita di StarTech.com.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

### Caratteristiche

- Conforme alle specifiche Serial ATA III

---

#### Connettore/i

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo/i connettori	eSATA (7 pin, dati)

SATA (7 pin, dati)

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	Da 0 a 95% a 25°C(77°F)

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Larghezza prodotto	6.7 in [17 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Peso prodotto	1.9 oz [53.0 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	7.9 in [20.0 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.1 oz [60.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore su staffa SATA con 2 porte eSATA,
--------------------------	--

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

