

Adattatore su Staffa SATA a eSATA - Scheda Serial ATA ad eSATA ad 1 porta con cavo da 45 cm

ID prodotto: ESATAPLT18IN



L'adattatore per piastra SATA a eSATA a 1 porta da 18" ESATAPLT18IN aggiunge il supporto dati esterno a un controller per scheda madre Serial ATA esistente. È sufficiente fissare la piastra al pannello posteriore del case del computer come una prolunga del connettore dati SATA della scheda madre per aggiungere una porta per il collegamento di dispositivi di archiviazione SATA esterni (ad es. un disco rigido eSATA esterno).

Progettato per usufruire della maggiore integrità dei dati fornita dai dischi rigidi esterni o da dispositivi RAID che supportano collegamenti eSATA, l'adattatore eSATA-SATA supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di aggiungere una porta SATA (eSATA) esterna al computer desktop

Caratteristiche

- Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A	1 - eSATA (7 pin, dati)
Connettore B	1 - SATA (7 pin, dati)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	0% to 90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Rosso
Stile connettori	Dritto
Lunghezza del cavo	18.0 in [457.2 mm]
Lunghezza prodotto	18.0 in [45.7 cm]
Larghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Peso prodotto	9.5 oz [270.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.3 in [16.0 cm]
Package Width	3.8 in [9.7 cm]
Package Height	0.9 in [2.4 cm]

Peso spedizione
(confezione) 1.6 oz [44.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Staffa per piastra 1 porta SATA a slot eSATA 45 cm

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.