

## 45 cm 1-poorts SATA naar eSATA plaatadapter

Productcode: ESATAPLT18IN



De ESATAPLT18IN 18-inch 1-poorts SATA naar eSATA plaatadapter voegt externe dataondersteuning toe, waarbij een bestaande moederbord seriële ATA controller wordt gebruikt. Bevestig de plaat gewoon aan het achterpaneel van uw computerbehuizing als een verlengstuk van de moederbord SATA dataconnector, en u beschikt over één extra poort voor de aansluiting van externe SATA-opslagapparaten (bijv. externe eSATA harde schijf).

Ontworpen om te profiteren van de verhoogde data-integriteit van externe harde schijven of RAID-apparaten die eSATA-verbindingen ondersteunen, biedt deze eSATA-SATA adapter een datatransmissiesnelheid tot 6 Gbps en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Voeg een externe SATA (eSATA) poort toe aan uw desktop

### Eigenschappen

- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s

---

Hardware

Garantiebeleid

Lifetime

Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Connector(en)</b>	
Connector A	eSATA (7-polig, data)
Connector B	SATA (7-polig, data)
<b>Gebruiksomgeving</b>	
Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0% to 90% RH
<b>Fysieke eigenschappen</b>	
Kleur	Rood
Stijl connector	Recht
Kabellengte	18.0 in [45.7 cm]
Lengte product	18.0 in [45.7 cm]
Breedte product	4.7 in [12.0 cm]
Hoogte product	0.8 in [21.0 mm]
Gewicht product	9.5 oz [270.0 g]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	
Verpakkingsaantal	1
Package Length	0.0 in [0.7 mm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	8.7 in [22.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.9 oz [280.0 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	
Meegeleverd	45 cm 1-poorts SATA naar eSATA sleufplaatbeugel

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

