

2 poorts low-profile SATA naar eSATA adapterplaatje

Productcode: ESATAPLT2LP



De ESATAPLT2LP 2-poorts Low Profile SATA naar eSATA plaat voegt externe dataondersteuning toe aan elke bestaande seriële ATA controller, waardoor twee eSATA-poorten worden toegevoegd om verbinding te maken met externe SATA-apparaten. Met ondersteuning van dataoverdrachtsnelheden tot 6 Gbps, kunt u met deze externe SATA-plaat profiteren van de verhoogde data-integriteit van externe harde schijven of RAID-apparaten die eSATA-verbindingen ondersteunen.

De adapterplaat kan worden gemonteerd aan het achterpaneel van de computerbehuizing, en biedt directe eSATA naar SATA verbindingen, zodat gebruikers hun eSATA-apparaten (harde-schijfbehuizing etc.) op de aanwezige eSATA-poorten kunnen aansluiten, wat een uitbreiding is van de SATA dataconnectors van het moederbord.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verleng twee SATA-verbindingen naar een low-profile plaat, om zo verbinding te kunnen maken met twee eSATA opslagapparaten

Eigenschappen

- 2x eSATA-contact

- 2x eSATA-stekker
- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
------------------	-------------------

Connector(en)

Connector A	1 - SATA (7-polig, data)
Connector B	2 - eSATA (7-polig, data)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Rood
Stijl connector	Recht
Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
Kabellengte	12.0 in [304.8 mm]
Lengte product	11.8 in [30.0 cm]
Breedte product	3.1 in [8.0 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]
Gewicht product	10.2 oz [290.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	0.0 in [0.7 mm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	8.7 in [22.0 cm]

Verzendgewicht (verpakt)	10.6 oz [300.0 g]
-----------------------------	-------------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-poort low-profile SATA naar eSATA Adapterplaatje
	1 - Reverse Notch Low Profile beugel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.